



GD102A

**Coffret cache-borne, 2 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	1
-----------------	---

Nombre de rangées	1
-------------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Dimensions**

Hauteur	160 mm
---------	--------

Largeur	55 mm
---------	-------

Profondeur	82 mm
------------	-------

Largeur en modules	2
--------------------	---

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Matière**

Matériau	Plastique
----------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Non
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

Classe de protection (IP)	IP30
---------------------------	------

Type de verrouillage	Sans serrure
----------------------	--------------

Test au fil incandescent	750 °C
--------------------------	--------

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----