



GD102A

**Coffret cache-borne, 2 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	1
-----------------	---

Nombre de rangées	1
-------------------	---

Avec fermeture	No
----------------	----

Dispose d'un bornier neutre	No
-----------------------------	----

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Dimensions**

Hauteur	160 mm
---------	--------

Largeur	55 mm
---------	-------

Profondeur	82 mm
------------	-------

Largeur en modules	2
--------------------	---

**Plastron, porte**

Porte transparente	No
--------------------	----

**Matières**

Matière	PVC
---------	-----

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

**Equipement**

Borne de mise à la terre	No
--------------------------	----

Dispose d'une plaque de montage	No
---------------------------------	----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Type de verrouillage	Sans serrure
----------------------	--------------

Test au fil incandescent	750 °C
--------------------------	--------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----