



936552510

Int. doble Integro negro

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Colour Negro

Código RAL 9005

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con placa de cubierta central

Conectividad

Tipo de montaje Instalación de empotrar
Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 2

Dimensiones

Dimensiones 55.50 x 55.50 mm

Profundidad del montaje 10 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 13 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla doble

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Modo conmutación Serie

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí