



936552510

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Černá

Kód RAL 9005

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s centrální krycí deskou

Konektivita

Druh montáže Vestavná instalace
Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

Rozměry

Rozměry 55.50 x 55.50 mm

Vestavná hloubka 10 mm

Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 13 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Tlačítko Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano