



KCL363R

Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 3P 16mm<sup>2</sup> do MCB 2-rzędowa prawa 125mm

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

##### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

##### Wymiary

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 146 mm |
|---------|--------|

##### Napięcie

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub> | 4000 V |
|----------------------------------------------|--------|

##### Rodzaj połączenia

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 10 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|