




SRF25005

Strömtransformator för kabel/skena BG 1034 2500/5A 30VA Klass 1

Tekniska egenskaper

Funktioner

Noggrannhetsklass	1
-------------------	---

Ström

Ström	30 VA
Total effektförlust vid nominell märkström	14 W

Dimensioner

Diameter på öppningen	85 mm
Höjd	160 mm
Bredd	135 mm
Djup	40 mm
Höjd på öppning	85 mm
Bredd på öppning	101 mm

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	3000 V
--------------------------------	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 40 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 6 mm ²

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP10
---------------------	------

Elektrisk ström

Primärström	2500 A
Max. intensitet för sekundär	5 A

Installation, montering

Montering	DIN-skena Monteringsplatta
-----------	-------------------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja