



SRF25005

**Strömtransformator för kabel/skena BG 1034 2500/5A 30VA Klass 1**

**Tekniska egenskaper**

**Funktioner**

Noggrannhetsklass	1
-------------------	---

**Ström**

Ström	30 VA
Total effektförlust vid nominell märkström	14 W

**Dimensioner**

Diameter på öppningen	85 mm
Höjd	160 mm
Bredd	135 mm
Djup	40 mm
Höjd på öppning	85 mm
Bredd på öppning	101 mm

**Anslutning**

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Spänning**

Nominell isolationsspänning $U_i$	3000 V
-----------------------------------	--------

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-40 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 40 °C

**Anslutning**

Area flexibel ledare	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP10
---------------------	------

**Elektrisk ström**

Primärström	2500 A
Max. intensitet för sekundär	5 A

**Installation, montering**

Montering	DIN-skena Monteringsplatta
-----------	-------------------------------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja