




SRF25005

Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG1034, 2500/5A, 30ВА, клас-1

Технічні характеристики

Функції

Клас точності	1
---------------	---

Потужність

Потужність	30 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	14 W

Розміри

Діаметр отвору	85 mm
Висота	160 mm
Ширина	135 mm
Глибина	40 mm
Висота отвору	85 mm
Ширина отвору	101 mm

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції Ui	3000 V
--------------------------------	--------

Умови використання

Робоча температура	-40 - 40 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 40 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 6 mm ²

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP10
-----------------------------------	------

Електричний струм

Макс. інтенсивність первинного струму	2500 A
Макс. інтенсивність вторинного струму	5 A

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes