



KCL363L

**Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 3P 16mm<sup>2</sup> do MCB 2-rzędowa lewa 125mm**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 63 A

**Architektura**

Liczba biegunów 3

**Wymiary**

Długość 146 mm

**Napięcie**

Znamionowe napięcie udarowe U<sub>imp</sub> 4000 V

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm<sup>2</sup>

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak