




EV100



Afstanddimmer 1000 W universeel

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	88,50 mm
Diepte	65 mm

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	15 VA
Energieverbruik standby	3 W
Vermogen gloeilamp	20 - 1000 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1,5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 16 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	5
----------------	---

Teksten

Dimprincipe	Automatische belastingsherkenning
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Aftakpunt	Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard impulsdrukker

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja