



75642034



Capteur en verre KNX 2 postes avec thermostat, KNX-TS Sensor, verre alu

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Puissance

Courant absorbé 23 mA

Dimensions

Profondeur de montage 24,20 mm
 Profondeur des boîtes d'encastrement 27 mm
 Hauteur 160 mm
 Largeur 86 mm
 Profondeur 37,70 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 6

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matière

Couleur Aluminium
 Code RAL 9006
 Matériau Aluminium Verre
 Finition Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Fonction Pour fonctions de commutation, variation, store, régulateur de température
 Avec fonction protection de vanne
 Mode d'installation Pour montage vertical
 Mode de fonctionnement Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel/surchauffe
 Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe
 Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
 Tension Fonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation
 KNX possible (respecter le courant absorbé)
 Alimentation distincte requise