



75642034



**Capteur en verre KNX 2 postes avec thermostat, KNX-TS Sensor, verre alu**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré
-------------	----------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

**Puissance**

Courant absorbé	23 mA
-----------------	-------

**Dimensions**

Profondeur de montage	24,20 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	27 mm
Hauteur	160 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	37,70 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation	6
---------------------------------	---

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

**Matière**

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Matériau	Aluminium Verre
Finition	Brillant

**Ecran**

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Fonction	Pour fonctions de commutation, variation, store, régulateur de température Avec fonction protection de vanne
Mode d'installation	Pour montage vertical
Mode de fonctionnement	Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel/surchAuffe
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
Tension	Fonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation KNX possible (respecter le courant absorbé) Alimentation distincte requise