



FL155A

### Шафа металева ORION Plus, IP65, прозорі двері, 350x300x200мм

#### Технічні характеристики

##### Розміри

Висота	350 mm
Ширина	300 mm
Глибина	200 mm
Товщина бічної стінки	1,20 mm

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Клас захисту	Клас ізоляції I
Тип блокування	3-сторонній 7 мм Ключовий замок
Ударостійкість IK	IK10

##### Обладнання

Кількість секцій по ширині	0
Кількість отворів у фланцевій пластині	2

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	Настінний монтаж
Підходить для зовнішнього використання	Ні

##### Матеріали

Colour	Світло-сірий
Код RAL	7035
Обробка	З порошковим покриттям
Матеріал	Сталь

##### Обладнання

Кількість рядів щита	2
----------------------	---

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Дверцята/кришка прозорі	Так
Тип дверей шафи	Одинарні двері

##### Електричний струм

Номинальний струм	250 A
-------------------	-------

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----