



30763552

Prekidač, izmjenični, sa osvijetljenim poljem za natpis, W.1, polarna bijela mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element s kompletnim kućištem

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 16 x 50 mm

Ugrađena dubina 0 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Visina P-touch trake za polje za označavanje 12 mm

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa N-klemom
Sa ubodnim stezaljkama

Rasvjeta Sa plavim LED 230 V
Za osvjjetljenje