



30763552

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
--------------------	------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Матеріали

Colour	Полярна білизна
--------	-----------------

Код RAL	9010
---------	------

Обробка поверхні	Матовий
------------------	---------

Матеріал	Термопластик
----------	--------------

Обробка	Необроблений
---------	--------------

Ідентифікація

Схема монтажу	Базовий елемент із повним корпусом
---------------	------------------------------------

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
------------------	---

Розміри

Розміри	16 x 50 mm
---------	------------

Вбудована глибина	0 mm
-------------------	------

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm
---	------

Висота стрічки P-touch для поля маркування	12 mm
--	-------

Електричний струм

Номінальний струм	10 A
-------------------	------

Тексти

Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
--------------------	--------------------------

Тип з'єднання	З N-терміналом Зі вставними клеммами
---------------	---

Освітлення	Із синім світлодіодним блоком 230 В Для освітлення
------------	---