




EV102



**Stmívač univerzální; 20 až 1000 W master/slave (1/10V) s komfortními funkcemi**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Materiál**

Barva	Šedá
Kód RAL	7035

**Rozměry**

Výška	85 mm
Šířka	88,50 mm
Hloubka	65 mm

**Výkon**

Příkon během provozu	15 VA
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	3 W
Napájení žárovky	20 - 1000 W

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-10 - 45 °C
------------------	-------------

**Připojení**

Průřez plného vodiče	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Průřez flexibilního vodiče	1 - 16 mm <sup>2</sup>

**Kapacita**

Počet modulů	5
--------------	---

**Texty**

Princip stmívání	Automatická detekce zatížení
Způsob montáže	Pro montáž na nosnou lištu DIN
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Spojka	Přípojka pro osvětlená (max. 5 mA) nebo standardní tlačítka

**Vybavení**

Vstup dílčí stanice	Ano
---------------------	-----