




EV102



Stmívač univerzální; 20 až 1000 W master/slave (1/10V) s komfortními funkcemi

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC 230 - 230 V

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7035

Rozměry

Výška 85 mm

Šířka 88,50 mm

Hloubka 65 mm

Výkon

Příkon během provozu 15 VA

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 3 W

Napájení žárovky 20 - 1000 W

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 45 °C

Připojení

Průřez plného vodiče 1,5 - 10 mm²

Průřez flexibilního vodiče 1 - 16 mm²

Kapacita

Počet modulů 5

Texty

Princip stmívání Automatická detekce zatížení

Způsob montáže Pro montáž na nosnou lištu DIN

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Spojka Přípojka pro osvětlení (max. 5 mA) nebo standardní tlačítka