



29521909

**Segnale lum. LED, illuminazione rossa/verde Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. opaco****Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza assorbita	0,50 W
-------------------	--------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	50 mm

Connessione

Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Etichettatura	Lamine bicolore con stampa di simboli per non disturbare/pulire camera e prego entrare/prego attendere per
Stampa	Senza stampa

Adatto per

S.x/B.x	
---------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si