



29521909



Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0,5 W, Vit, S.1, insats utan klor

#### Tekniska egenskaper

##### Spänning

|              |       |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 230 V |
|--------------|-------|

##### Ström

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Förbrukad effekt i W | 0,50 W |
|----------------------|--------|

##### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Belysning

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ av ljuskälla | LED |
|------------------|-----|

##### Material

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Färg         | Vit             |
| RAL-kod      | 9010            |
| Ytbehandling | Matt            |
| Material     | Metall<br>Plast |
| Behandling   | Obehandlad      |

##### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 70 mm |
| Bredd | 70 mm |
| Djup  | 50 mm |

##### Anslutning

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Ledararea | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------------------|

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

##### Text

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Märkning | Tvåfärgad folie med märksymboler för Stör inte/Städning önskas och Stig på/Vänta medföljer |
| Präglad  | Utan symbol                                                                                |

##### Lämplig för

|               |  |
|---------------|--|
| Hager S.x/B.x |  |
|---------------|--|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |