



FL154A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 350x300x160mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	350 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	160 mm
Epaisseur de la paroi latérale	1,20 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Equipement

Nombre de travée de large	0
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

#### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

#### Equipement

Nombre de rangées	2
-------------------	---

#### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Porte transparente	Oui

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----