



FL154A

Orion Plus metaal doorz.deur 350X300X160

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	350 mm
Breedte	300 mm
Diepte	160 mm
Dikte zijwand	1,20 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3-zijdig 7 mm Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	0
Aantal flensplaatopeningen	2

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Uitrusting

Aantal rijen	2
--------------	---

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Deuris transparant	Ja

Elektrische Stroom

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----