



FL154A

**Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x160**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	350 mm
Šířka	300 mm
Hloubka	160 mm
Tloušťka bočnice	1,20 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP65
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	3stranný 7 mm Zámek na klíč
Mechanická odolnost IK	IK10

**Vybavení**

Počet polí v šířce	0
Počet otvorů v desce příruby	2

**Instalace, montáž**

Montáž	Montáž na stěnu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

**Materiál**

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	2
-----------------------	---

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
Dveře/kryt průhledné	Ano
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	250 A
-----------------	-------

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----