



FZ005NV1

Vrata, perforirana, desna, za univers IP3X 650x300mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	619 mm
Širina	269 mm
Dubina	12 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Vrsta vrata ormara	Zaštitna vrata
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Broj brava	1

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Boja proizvoda	Čista bijela
Materijal	Željezo
Obrada	Praškasto ofarban

Arhitektura

Položaj vrata ormara	Desno
----------------------	-------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP3X
Vrsta zaključavanja	Bravica

Oprema

Broj sekcija u širinu	1
Broj tipki	1

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----