



EV106



Styrdon 1-10V

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Anslutning

Dimning DALI	Nej
--------------	-----

Ström

Strömförbrukning under drift	3 VA
Strömförbrukning (standby)	1 W

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 45 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	71 mm
Djup	65 mm

Anslutning

Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Elektrisk ström

Styrström 1-10 V slav	50 mA
-----------------------	-------

Material

Färg	Grå
------	-----

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	För montage på DIN-skena
Skarv	Anslutning för belyst (max. 5 mA) eller standardtryckknapp