



16266086

Wip met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-kleur	7021
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld Gelakt

Afmetingen

Hoogte	58 mm
Breedte	58 mm
Diepte	22,50 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Etikettering	Met tekstveld
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop enkelvoudig en serie-drukknop enkelvoudig
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor drukknoppen Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Serie berker Q.x	
------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja