



16266089

Tipka, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 58 mm

Širina 58 mm

Dubina 22,50 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP44

Otpornost na udarce IK IK02

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom

Označavanje Sa poljem za označavanje

Taster Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki

Tipka prekidača/tipka tastera Za tastere
Za izmjenični/križni prekidač

Pogodno za

Q.x

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da