



16266084

Q.x - tecla p.-etiç., alumínio

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Aveludado
Material	Duroplastic
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	58 mm
Largura	58 mm
Profundidade	22,50 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Texto

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Fixação com grampos
Etiqueta	Com porta-etiqueta
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
Comutador basculante/botão de pressão	Para botões de pressão basculantes Para comutador/interruptor intermédio

Adequado para

Q.x	
-----	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim