



16266084

Tipka, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Baršunasto/pliš
Materijal	Duroplastika
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	58 mm
Širina	58 mm
Dubina	22,50 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža stezaljkama
---------------	---------------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
Označavanje	Sa poljem za označavanje
Taster	Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki
Tipka prekidača/tipka tastera	Za tastere Za izmjenični/križni prekidač

Pogodno za

Berker Q.x	
------------	--

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da