



M55317030

Vnitřní roh kanálu LF/FB 60x190, šedá

Technické vlastnosti

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

Nastavení

Úhlový rozsah	90 - 90
---------------	---------

Rozměry

Výška	61 mm
Šířka	190 mm

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Šedý kámen
Kód RAL	7030

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

