




41436012

Presa SCHUKO Berker Q.1/Q.3 rosso velluto

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Rosso
Codice RAL	3003
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	31 mm
Profondità di installazione	32 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK02
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo	
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per	
Q.x	

Sostenibilità	
Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì