



FL168A

orion plus IP65 PT a.650 l.400 p.250

Características técnicas

Dimensões

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Altura                      | 650 mm  |
| Largura                     | 400 mm  |
| Profundidade                | 250 mm  |
| Espessura da parede lateral | 1,20 mm |

Índice de proteção

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP65                                |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento I              |
| Recebe fechadura           | 3 lados 7 mm<br>Fechadura com chave |
| Resistência ao impactos IK | IK10                                |

Equipamento

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Número de secções                      | 0 |
| Número de aberturas da placa de flange | 2 |

Instalação / montagem

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Montagem                             | Montagem na parede |
| Adequado para utilização no exterior | Não                |

Materiais

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cor        | Cinzentos-claro |
| Código RAL | 7035            |
| Tratamento | Revestido a pó  |
| Material   | Aço             |

Equipamento

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 4 |
|-----------------|---|

Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 1   |
| A porta/tampa é transparente | Sim |

Intensidade de corrente

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 250 A |
|------------------|-------|

Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|