



FL167A

### Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 650x400x200mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	200 mm
Epaisseur de la paroi latérale	1,20 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Equipement

Nombre de travée de large	0
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

##### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Aacier

##### Equipement

Nombre de rangées	4
-------------------	---

##### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Porte transparente	Oui

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----