



FL167A

### orion plus IP65 PT a.650 l.400 p.200

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	650 mm
Largura	400 mm
Profundidade	200 mm
Espessura da parede lateral	1,20 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	3 lados 7 mm Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de secções	0
Número de aberturas da placa de flange	2

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

##### Equipamento

Número de filas	4
-----------------	---

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
A porta/tampa é transparente	Sim

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----