



FL169A

Orion Plus metaal doorz.deur 650X500X200

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	650 mm
Breedte	500 mm
Diepte	200 mm
Dikte zijwand	1,20 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3-zijdig 7 mm Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal flensplaatopeningen	2
----------------------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Uitrusting

Aantal rijen	4
--------------	---

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Ja

Elektrische Stroom

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----