



Ormar Orion Plus, 500x300x200 mm, IP65, sa prozirnim vratima

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	500 mm
Širina	300 mm
Dubina	200 mm
Debljina bočnog zida	1,20 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Vrsta zaključavanja	3-strano 7 mm Brava
Otpornost na udarce IK	IK10

Oprema

Broj sekcija u širinu	0
Broj otvora ploče	2

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

Oprema

Broj redova	3
-------------	---

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Vrata/poklopac je proziran	Da

Električna struja

Nazivna struja	250 A
----------------	-------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----