



41436084

Utičnica, SCHUKO, na vijak, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš, lakirano

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Termoplastika

Obrada Lakirano

##### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

##### Identifikacija

Sa otiskom Ne

---

**Tekst**

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

---

**Pogodno za**

Q.x

---