




10156414

## Afdekraam 5-v, berker B.7 Glas alulook

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 5 |
| Aantal modules | 5 |

#### Materiaal

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kleur                   | Aluminium         |
| RAL-code                | 9006              |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend<br>Mat   |
| Materiaal               | Aluminium<br>Glas |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt            |

#### Afmetingen

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Hoogte                      | 95 mm   |
| Breedte                     | 374 mm  |
| Diepte                      | 9,60 mm |
| Aantal eenheden horizontaal | 5       |
| Aantal eenheden verticaal   | 5       |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |

#### Teksten

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Klembevestiging<br>Voor horizontale en verticale montage |
|--------------|----------------------------------------------------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |