



HW4W325FS

### Interrupteur Ouvert HW4 2500A 3P Fixe

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	2500 A
-------------------------	--------

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Montage fixe

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V

##### Courant électrique

Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC60947 - 3	85 kA
Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC60947 - 3	85 kA

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui