



SVN422

**Przycisk sterowniczy 1NC LED czerwona Ith=16A 230VAC**

**Właściwości techniczne**

**Sprzęt**

Liczba styków INV	0
Liczba styków NC	1
Liczba styków NO	0
Z lampką sygnalizacyjną	Tak

**Prąd elektryczny**

Chwilowy prąd kontaktowy	16 A
Prąd znamionowy	16 A

**Pojemność**

Liczba modułów	1
----------------	---

**Wymiary**

Wysokość	83 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	66 mm

**Napięcie**

Napięcie znamionowe izolacji Ui	250 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 230 V

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

**Ilustracje | Rysunki**

