



SVN422

Pulsdrukker 1 verbreek, 16 A, 230 VAC, led rood

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1
Aantal maakcontacten	0
Met signaallamp	Ja

Stroom / temperatuur

Impulsstroom	16 A
Nominale stroom	16 A

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	66 mm

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	250 V
Nominale spanning U_e	230 - 230 V

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

