



SVN422

Tlačítko 1R, 16A s kontrolkou červenou, 230V

Technické vlastnosti

Vybavení

Počet kontaktů INV	0
Počet kontaktů NC	1
Počet kontaktů NO	0
Se signálním svítidlem	Ano

Elektrický proud

Dotykový proud	16 A
Jmenovitý proud	16 A

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	17,50 mm
Hloubka	66 mm

Napětí

Jmenovité izolační napětí	250 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

