



WNC044

IP55



Pulsador inversor doble, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación Doble pulsador

Número de polos 2

Materiales

Colour Gris

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Termoplástico

Tratamiento Lacado

Transparente No

Parte posterior interna Mate

Dimensiones

Altura 55,90 mm

Anchura 55,90 mm

Profundidad 32,30 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

Controles e indicadores

Piloto luminoso Como accesorio

Número de teclas 2

Tipo de pulsador Pulsador en serie

Con contacto de señal de retroalimentación No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55

Resistencia al impacto IK IK05

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 35 °C

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Sellado Con junta en toda la superficie en el reverso de la carcasa para entrada de cable en parte posterior

Borne Borne de conexión de 2 conductores Wago bloqueable para cableado

Con 2 lugares de anclaje para 2 conductores Wago de bornes de conexión en el suelo de la carcasa

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

cubyko