




85656139



Émetteur radio mural KNX 2 postes ql, sol., vers. plate, R.1/R.3, bl pol. bril.

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés quicklink

Tension

Tension de service 3 - 3 V

Équipement

Nombre de canaux 4

Cycle d'utilisation de l'émetteur 1 %

Connectivité

Protocole radio Radio KNX

Type de récepteur 2

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Dimensions

Hauteur de montage 14 mm

Matières

Couleur Blanc polaire

Matière Thermoplastique

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Function Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas
Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Protection Avec protection de démontage

Tension Tension d'alimentation via des cellules solaires

Mode d'installation Pour montage à plat en saillie et et extension de combinaisons

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui