



FWB63N3

Coffret FWB,univers IP44,classell,144mod,entraxe 150mm,950x800x161mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Équipement

Nombre de rails 14

Nombre de rangées 14

Nombre de travée de large 3

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Capacité

Nombre de modules 144

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 950 mm

Largeur 800 mm

Profondeur 165 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes 2

Nombre de serrure de la porte 1

Dimensions

Largeur en modules 36

Couvercle, porte

Type de poignée Loquet rabattable

Couvercle/porte transparent(e) Non

Connectivité

Type de montage En saillie

Matière

Matériau Acier

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre Non

Plaque de montage incluse Non

Sécurité

Classe de protection Classe II

Classe de protection (IP) IP44

Type de verrouillage Loquet rabattable et avec crémone

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui