



FWB63N3

Coffret FWB,univers IP44,classell,144mod,entraxe 150mm,950x800x161mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	14
Nombre rangées	14
Nombre de travée de large	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	144
-------------------	-----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	165 mm

Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

Dimensions

Nombre d'unités de largeur	36
----------------------------	----

Cache, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matière

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----