



FWB63N3

**Coffret FWB,univers** IP44, class II, 144 mod, entraxe 150mm, 950x800x161mm

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	14
Nombre rangées	14
Nombre de travée de large	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	144
-------------------	-----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	950 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	165 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

**Dimensions**

Nombre d'unités de largeur	36
----------------------------	----

**Cache, porte**

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Connectivité**

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

**Matière**

Matière	Aacier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----