




HMJ400DR



Učinski osigurač h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 50kA FTC

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	400 A
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2	50 kA
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2	85 kA
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2	85 kA
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-2	50 kA
Nazivna struja 10°C prema standardu IEC 60947	470,70 A
Nazivna struja 15°C prema standardu IEC 60947	462,50 A
Nazivna struja pri 20°C prema standardu IEC 60947	454,10 A
Nazivna struja 25°C prema standardu IEC 60947	445,50 A
Nazivna struja 30°C prema standardu IEC 60947	436,80 A
Nazivna struja pri 35°C u skladu sa standardom IEC 60947	427,90 A
Nazivna struja pri 40°C u skladu sa standardom IEC 60947	418,80 A
Nazivna struja 45°C prema standardu IEC 60947	409,50 A
Nazivna struja 50°C prema standardu IEC 60947	400 A
Nazivna struja 55°C prema standardu IEC 60947	390,30 A
Nazivna struja pri 60°C u skladu sa standardom IEC 60947	380,30 A
Nazivna struja 65°C prema standardu IEC 60947	370 A
Nazivna struja 70°C prema standardu IEC 60947	359,40 A

Arhitektura

Broj polova	3
Kontrolni/radni element	Okretna preklapna tipka
Vrsta konstrukcije uređaja	Fiksirano
Neutralan položaj	Bez neutralnog voda

Okidanje

Odzivno vrijeme prilikom otvaranja	10 ms
------------------------------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8000 V
Nazivni izolacijski napon Ui	800 V
Nazivni radni napon Ue	220 - 415 V

Funkcije

Zaštitna/trip jedinica	TM A/A
------------------------	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	80 W
-----------------------------	------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP4X
-------------------------------	------

Postavke

	0,63
	0,8
	1

Kabal

Materijal kabla	Bakar
-----------------	-------

Kompatibilnost

Kompatibilano sa FID blokom	Da
Prikladno za DIN šinu	Ne
Prikladno za distributivni ormar	Da

Dimenzije

Dimenzije	260 x 140 mm
Visina	260 mm
Širina	140 mm
Dubina	150 mm
Odlazna sabirnica: širina, visina, promjer vijka (maks.)	10 mm
	12 mm
	32 mm
Dovodna sabirnica : širina, visina, promjer vijka (maks.)	10 mm
	12 mm
	32 mm

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Prednja strana
Nazivni zatezni moment	18 - 18 Nm
Nazivni zatezni moment donje kleme	18 - 18 Nm
Nazivni zatezni moment gornje kleme	18 - 18 Nm

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da