



FWB44T1S

Coffret FWB,univers, 192 modules, classell, IP30, sans porte, 650x1050x161mm, QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| Montage | En saillie |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 16 |
| Nombre rangées | 4 |
| Nombre de travée de large | 2 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

Capacité

| | |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 192 |
|-------------------|-----|

Fonctions

| | |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

Dimensions

| | |
|------------------------|---------|
| Hauteur | 650 mm |
| Largeur | 1050 mm |
| Profondeur | 165 mm |
| Hauteur d'encastrement | 650 mm |
| Largeur de montage | 1050 mm |

Cache, porte

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes | 0 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

Dimensions

| | |
|----------------------------|--------|
| Profondeur de montage | 161 mm |
| Nombre d'unités de largeur | 48 |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Type de poignée | Loquet rabattable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Raccordement

| | |
|---------------------------|----|
| Nombre d'entrée de câbles | 16 |
|---------------------------|----|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------|
| Type de montage | En saillie |
|-----------------|------------|

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Matière | Aacier |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

Matière

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Non |
|---------------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|-----------|
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |

Sécurité

| | |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP30 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|