



M54669010

T-komad, bezhal, LF/LFH 60x90 mm, bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	60 mm
Širina	90 mm
Mjerenje a	190 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 90 °C
-------------------	------------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Konfiguracija

Preklapanje	Ne
-------------	----

Pogodno za

LFF 60x90

Ilustracije / crteži

