



47512089



Zásuvka SCHUKO s víčkem, R.1/R.3, bílá lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 31 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víčkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kryt, dveře

Typ víka Výklopný kryt se vrátí zpět

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Vhodné pro

R.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano
